

SG-P1 両軸形減速機

脚取付



フランジ取付



プライスNo. 1

当社、海外関連会社との連携をより強化することにより部品調達方法の改善、設計変更・加工方法の見直しにより、低価格化を実現する事ができました。

減速機デザインを一新

部品点数の改善、組立工数の見直しを行い、低価格化を実現することができました。

両軸形減速機

シール性向上

ケーシングの入・出力部にオイルシールを2個使用しております。従来寿命時間の約2倍程度の長寿命化を図っております。(当社比)

注) 運転時間、負荷、環境等によりシール寿命は変わります

ご提案のお客様

- ① 木工業界様
- ② 繊維業界様
- ③ その他設置環境が厳しいお客様

機種・型式記号

型式記号 **W L 2 - 01 - 5**

① ② ③ ④ ⑤

①	商品種別	W	両軸形	
②	取付方法	L	脚取付	F フランジ取付
③	シリーズ名	2	SG-P1シリーズ	
④	モータ容量	01	モータ容量	01⇒0.1kW 02⇒0.2kW …
⑤	減速比	5	減速比	5⇒1/5 10⇒1/10 …

両軸形減速機 構成一覽

定格出力	出力軸径	減速比
0.1kW	φ18	5. 10. 15. 20. 25. 30. 40. 50
	φ22	60. 80. 100. 120. 160. 200
	φ28	300. 360. 450.
	φ32	600. 700. 900. 1200
0.2kW	φ18	5. 10. 15. 20. 25. 30
	φ22	40. 50. 60. 80
	φ28	100. 120. 160. 200
	φ32	300. 360. 450
	φ42	600. 700. 900. 1200
0.4kW	φ22	5. 10. 15. 20. 25
	φ28	30. 40. 50. 60. 80
	φ32	100. 120. 160. 200
	φ42	300. 360. 450
0.75kW	φ28	5. 10. 15. 20. 25
	φ32	30. 40. 50. 60. 80
	φ42	100. 120. 160. 200
1.5kW	φ32	5. 10. 15. 20. 25
	φ42	30. 40. 50. 60. 80

仕様・外形寸法図等に関するご質問は弊社開発部までお問い合わせ下さい。



ホームページ/ <http://www.sigma-giken.co.jp>

本社 〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉1611

TEL 0594-76-1231 FAX 0594-76-1235

東京オフィス 〒136-0071 東京都江東区亀戸5-6-21
2F-4号室

TEL 03-3625-5111 FAX 03-3625-5112

関東サテライト 〒285-0033 千葉県佐倉市鍋山町7-5

TEL 043-483-7200 FAX 043-483-7400

〔お問合せ先〕